Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7030.273

Låger til VX IT

Stat: 25-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 7030.273 - Låger til VX IT til Automatic Door Opening (ADO)

Glas- og stålpladelåger VX IT, med ventilationsspjæld, som åbner automatisk i alarmtilfælde





Funktioner

Best.nr.	VX 7030.273
Udgave	Ruder: Enkeltlagssikkerhedsglas, tonet Fjederdæmper til klapåbning Magneter til fastholdelse af klapper Klapper er åbnet i strømfri tilstand med stålplade dør udelt, med ventilationsklapper Ramme: Stålplade
Produktbeskrivelse	Med integrerede ventilationsspjæld til automatisk åbning i tilfælde af alarm eller strømsvigt. Glaslågen til Automatic Door Opening System erstatter standardlågen til VX IT.

Funktioner

Fordele	Fjernstyring af CMC III-system muligt Høj sikkerhed takket være enkeltlags-sikkerhedsglas, tonet Høj stabilitet takket være kombinationen af ventilationsklapper og lågeramme Ventilationsspjældene rager kun 200 mm ud i flugtvejen Kræver ingen tilpasning af låsesystemet Manuel lågeåbning påvirker ikke ventilationsklapperne Automatisk åbning af ventilationsklapper ved strømsvigt
Tekniske data	Åbningshøjde for ventilationsklap udad: 200 mm (i åben tilstand) Frembygningshøjde for mekanik indad: 52,5 mm Lågeanslag: højre (skift fra højre til venstre mulig ved låge i fuld størrelse) Tilslutningskabel fra lågeanslag: 2,5 m
Funktionsmåder	Aktivering via CMC III Door Control Module (DCM) Integrerede vertikale ventilationsspjæld åbner automatisk mekanisk i nødsituationer, og hvis et kølesystem svigter, eller ved udløsning af et slukningsanlæg Afhængigt af rumstørrelse og temperatur bliver rumluften anvendt til nødkøling, eller slukningsgas kan strømme direkte ind i IT-skabene Det er altid ADO-systemets front- og bagsidelåger, der skal anvendes
Materiale	Ramme: Stålplade Ruder: Enkeltlagssikkerhedsglas, tonet
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Låge med komforthåndtag til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E
DC	0,78 A
Dimensioner	Bredde: 800 mm Højde: 2.000 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 20 ved lukkede ventilationsspjæld
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	42 kg
Bruttovægt	46 kg
Toldtarifnummer	94039910

Funktioner

ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	VX IT stållåge ADO, BxH 800x2000, RAL7035, 2x enkeltlags-sikkerhedsglas, folie