
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7061.000
Teleskopskinner

Stat: 23-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

DK 7061.000 - Teleskopskinner til apparathylder til montage på VX serverskab og eftermontering af eksisterende VX og TS-applikationer

For efterfølgende opgradering af fast indbyggede apparathylder til fuldt udtræk ved udskiftning af de eksisterende montagebolte eller indbygningsskinner (til høj belastning) med teleskopskinner.

Funktioner

Best.nr.	DK 7061.000
Produktbeskrivelse	Fast indbyggede apparathylder kan også efterfølgende let ombygges til fuldt udtræk. Til dette formål udskiftes de eksisterende montagebolte eller indbygningsskinner (til høj belastning) med teleskopskinner.
Materiale	Stålplade
Overflade	Galvaniseret
Suitable for component shelf depth	400 mm
Belastningsevne	50 kg
Bemærk	Kan indbygges i trin på 25 mm og låses.
Pakkestørrelse	2 stk.
Nettovægt	1,37 kg
Bruttovægt	1,569 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Funktioner

Produktbeskrivelse	DK Teleskopskinner til komponenthylde, 50 kg, til D: 400 mm

© Rittal 2026