Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7338.321

Supplerende enhed

Stat: 25-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

DK 7338.321 - Supplerende enhed DET-AC III Slave

I kombination med DET-AC III Slave-anlægget kan der slukkes op til fem sammenbyggede skabe.





Funktioner

Best.nr.	DK 7338.321
Produktbeskrivelse	Udvidelsesenheden til DET-AC III indeholder en yderligere slukningsenhed. Ud over DET-AC III-masterenheden installeres der for hvert skab i rækken en DET-AC III-slaveenhed, som indeholder slukningsmiddel til det respektive skab. Detektionen, også ved sammenbygning af flere skabe, sker via DET AC III-masteranlægget. Hvis der afgives en hovedalarm, udløser DET-AC III Master slukningen ved alle anlæg samtidig.
Fordele	Innovativ slukningsgas FK 5-1-12: Miljøvenlig, uskadelig for IT-komponenter, ikke ledende 19" indstik med kun 1 HE Testet af VdS Schadenverhütung GmbH CAN-Bus-interface til CMC III overvågningssystem Slukker i forbindelse med DET-AC III Master op til fem racks i en skabsrække Mulig anvendelse i kombination med EFD III Potentialefrie relæudgange (for-/hovedalarm/driftsforstyrrelse)
Tekniske data	Udledning af slukningsmiddel vha. drivgaspatron, integreret elektrisk udløseenhed Integreret overvågning af slukningsmiddel (visning af >15 % svind) Maksimalt tilladt beskyttelsesvolumen: 2,8 m³
Materiale	Stålplade

Funktioner

Farve	Kabinet: RAL 7035 Front: RAL 9005
Slukningsmiddel	Type: FK 5-1-12 Påfyldningsmængde: 1,8 l
Tank	Materiale: Aluminium Volumen: 2 l
Snitflader	4 x/3 x relæ-udgange til alarmer og driftsforstyrrelser (klemmer/ RJ12-hunstik) 1 x/1 x indgang for lågekontakt (klemme/RJ12-hunstik) 2 x CAN-tilslutning Master-Slave-forbindelse 2 x tilslutning (ekstern alarmering/manuelle brandtryk) 1 x spændingsudgang til DET-AC Slave III (24 V DC max. 500 mA) 1 x USB CAN-Bus-interface til CMC III (maks. 16 til PU/4 til PU Compact)
UPS-drift	ca. 4 timer
Bemærk	Anlægget er udelukkende konstrueret til anvendelse i lukkede, ikke tilgængelige skabssystemer med en maksimal volumen på 2,8 m³. To ensure professional assembly and commissioning of the fire alarm and extinguisher system, it must be installed by a trained specialist. Rittal will be happy to assist you and can provide the relevant service.
Dimensioner	Bredde: 482,6 mm Højde: 44 mm Dybde: 660 mm
Driftstemperatur	10 °C...40 °C
Opbevaringstemperatur	-20 °C...65 °C
Lagertemperaturområde batterien	-15 °C...40 °C
Relativ luftfugtighed, (ikke kondenserende)	96 %
Mærkedriftsspænding	24 V (DC)
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	19 kg
Bruttovægt	19,5 kg

Funktioner

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	72,8 kg CO2 eq (Cat B)
CRA risk class	Default (Low Risk)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer	84248970
ETIM 9	EC002685
ECLASS 8.0	40040104
Produktbeskrivelse	DK DET-AC III slave, BHD: 482,6x1 Ux660 mm, 24 V DC

Godkendelser.

Certifikater.	VDS
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring