Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7400.000
Data Rack

Stat: 26-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

DK 7400.000 - Data Rack

Data Rack for optimal tilgængelighed fra alle sider ved montage og installation samt stor mobilitet ved hjælp af dobbelte drejehjul.







Funktioner

Best.nr.	DK 7400.000
Materiale	Profilramme, sokkel: Stålplade Fødder: Trykstøbt zink
General colour	RAL 7035
Farve	Profilramme, sokkel: RAL 7035 Paneler, fødder: RAL 5018
Leveringsomfang	Vridefast profilramme med 482,6 mm (19") hulmønster Stabil sokkel med integrerede fødder med mulighed for forankring i gulvet uden fodpaneler Montagetilbehør
Dimensioner	Bredde: 550 mm Højde: 1.900 mm Dybde: 750 mm
Højdeenheder	40 HE
Afstand til andet montageniveau, 50 mm hulmønster	150 - 350 mm
Modulmål mellem montageniveauerne	50 mm

Funktioner

Belastningsevne for 19" niveau	1.500 N
Bemærk	Montageniveau nummer to skal bestilles separat
Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	18,5 kg
Bruttovægt	19,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	75,4 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602
Produktbeskrivelse	DK Data Rack fordelerramme, BHD: 550x1899,5x750 mm, 40 U, RAL 7035