Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# DK 7507.020

# FlatBox

Stat: 25-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7507.020 - FlatBox

Skabet leveres usamlet. Optimal adgang og fleksibel anvendelse både som væg- og standerskab.





## Funktioner

| | |
|---|---|
| Best.nr. | DK 7507.020 |
| Udgave | med 19" montageramme |
| Fordele | Hurtig montage uden brug af værktøj<br>Systemopbygning i det åbne 19"-rack |
| Materiale | Stålplade<br>Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm |
| Overflade | Pulverlakeret |
| Farve | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Kabinet leveres usamlet<br>1 vægdel<br>2 sidekonsoller<br>2 top-/bundplader med udskæringer til kabelindføring via børstelister<br>4 børstelister<br>2 sideplader, aflåselige<br>1 glaslåge, aflåselig, sikkerhedslås 3524 E, lågehængslingsside kan frit vælges<br>Forbindelseselementer til værktøjsfri hurtigmontage<br>PE-sæt til systemkorrekt potentialudligning af alle skabsdele<br>19" montageramme |

© Rittal 2026

# Funktioner

| | |
|---|---|
| Højdeenheder | 12 HE |
| Dimensioner | Bredde: 600 mm<br>Højde: 625 mm<br>Dybde: 400 mm |
| Indbygningshøjde for komponenter | 12 HE |
| Belastningsevne | maks. 600 N |
| Bemærk | Maks. indbygningsdybde: Dybde – 58 mm fra bagplade<br>Maks. niveauafstand ved to 19"-niveauer: Dybde – 104 mm<br>Lågeåbningsvinkel er maks. 210° |
| Grundmateriale | Stålplade |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 24,828 kg |
| Bruttovægt | 25,246 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 100,8 kg CO2 eq (Cat B) |
| Bemærkning vedr. PCF-klasse | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres |
| Toldtarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ETIM 8 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |
| Produktbeskrivelse | DK Flatbox, BHD: 600x625x400 mm, 12 U, med 482.6 mm (19")-montageramme |

# Godkendelser.

| | |
|---|---|
| Forklaringer. | Producenterklæring |