Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7544.000

PE-skinne, vertikal

Stat: 26-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

DK 7544.000 - PE-skinne, vertikal til VX, VX IT

Med de medfølgende PE-ledere kan patch-panelernes kabelaflastningsbøjler tilsluttes stjernepunktformet, PE-klemmerne kan reguleres variabelt, maksimal belastning for strømskinnen ca. 200 A.

Funktioner

Best.nr.	DK 7544.000
Produktbeskrivelse	Nem mulighed for montage på rammens 25 mm DIN-hulmønster eller på 482,6 mm (19")-profilskinner. Med de medfølgende PE-ledere kan patchpanelernes kabelaflastningsbøjler PE-tilsluttes stjernepunktformet. PE-klemmerne kan reguleres variabelt. Maksimal belastning for skinnen ca. 200 A.
Leveringsomfang	PE-skinne af E-Cu 57 iht. DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm null 15 PE-ledninger 6 mm², L = 500 mm Inkl. montagematerialer
Dimensioner	Længde: 1.145 mm
Passer til	Bokstype: VX VX IT TS Højde: 1.400 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	2,017 kg
Bruttovægt	2,217 kg
Toldtarifnummer	74198090
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605
Produktbeskrivelse	DK PE-skinne, vertikal, L: 1145 mm, PE-skinner: 15x 6 mm², L: 500 mm, ledertilslutningsklemmer: 16x 2,5-16 mm²