Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 7643.350

Vægkabinet AX IT

Stat: 24-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

AX 7643.350 - Vægkabinet AX IT med 19" profilskinner, dybderegulerbare

It-vægkabinet med høj kapslingsklasse til industriel brug. Med dybdevariabel 19"-profilskinne og flangeplade med børsteliste til kabelføring i kabinetbunden. Beskyttelsesklasse op til IP 66 (afhængigt af den valgte flangeplade).





Funktioner

Best.nr.	AX 7643.350
Udgave	Vægkabinet IT med 19" profilskinner, dybderegulerbare
Produktbeskrivelse	It-vægkabinet Basis AX med høj kapslingsklasse, til industriel brug. Sikker, beskyttet IT-integration direkte ved processen i produktionsanlægget.
Fordele	Komplet formonteret It-kabinet til øjeblikkelig montering af 19"-It-komponenter takket være dybdevariable profilskinner Svejset kabinet konstruktion med fuldt lukket korpus sikrer den bedst mulige beskyttelse af udvidelseskomponenterne, op til IP 66 Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre Maks. anvendelsesvolumen takket være ekstremt kompakt konstruktion Individuel indvendig udbygning Maksimal udskæring i kabinetbund med optimerede flangeplader giver op til 33 % mere plads til kabelføring Komfortabel kabelindføring nedefra via en flangeplade med integreret børsteliste
Materiale	Stålplade

Funktioner

Overflade	Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak Indvendig udbygning: galvaniseret
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Formonteret IT-kabinet med hængslet låge, lukket hele vejen rundt Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats Flangeplade med børsteliste 482,6 mm 19"-Vinkel for, front montering i trin a 25 mm på 4 indvendige montageskinner med dybderegulering til indvendig udbygning Montagevinkler C-profilskinne, monteret på bagpladen
Højdeenheder	12 HE
Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 600 mm Dybde: 350 mm
Indbygningsdybde	278 mm
Indbygningshøjde for komponenter	12 HE
Position lågeanslag	højre, kan flyttes til venstre
Antal låse	2
Indbygningsmuligheder	Formonteret montagevinkel inkl. C-profilskinne til kabelaflastning Montagevinkel til montage af central jordskinne Montagevinkel til montage af 19"-stikdåseliste
Bemærk	Variant med UL-tilladelse fås på forespørgsel
Grundmateriale	Stålplade
Lås	Udførelse lås: Forvrider med 3 mm dobbeltkam-låseindsats Antal låse: 2
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 10 (ved henvendelse op til IP 66) Op til IP 66 (afhængigt af den valgte flangeplade)
Flangeplade	Størrelse: 7 Antal: 1
Antal låse	2
Pakkestørrelse	1 stk.

Funktioner

Nettovægt	23,3 kg
Bruttovægt	23,42 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	89,2 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Produktbeskrivelse	Vægkabinet AX IT med 19" profilskinner, dybderegulerbare, 12 HE, B x H x D: 600 x 600 x 350 mm, med børsteliste

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK