Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# DK 7709.535

# Vægskab EL, 3-delt

Stat: 25-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

# DK 7709.535 - Vægskab EL, 3-delt formonteret med profilskinner, dybderegulerbare

Vægkabinetter EL, 3-delte, formonteret med: Flangeplade lukket, foroven, med børsteindsats forneden, montageskinner, C-profilskinne, udgangsfilter, PE-skinne, vægbeslag

## Funktioner

| | |
|---|---|
| Best.nr. | DK 7709.535 |
| Udgave | Vægkabinet IT<br>formonteret med profilskinner, dybderegulerbare |
| Produktbeskrivelse | Vægkabinet med optimal tilgængelighed takket være svingdel. |
| Materiale | Væg- og svingdel: Stålplade, 1,5 mm<br>Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm |
| Overflade | Pulverlakeret |
| General colour | RAL 7035 |
| Farve | Væg- og svingdel: RAL 7035<br>Glaslåge: RAL 7035/7015 (skifergrå) |
| Leveringsomfang | Sidedel med flangeplade lukket foroven og børsteliste forneden, to lodrette montageskinner og vandret C-profilskinne til kabelaflastning<br>Svingdel med 25 mm hulmønster i front- og bagramme, to 19" profilskinner, foran, trinløst dybderegulerbare, samt udgangsfiltre i siderne til venstre og højre<br>PE-skinne med stjernepunktformet potentialudligning<br>Designglaslåge<br>1 dobbeltbit-nøgle nr. 5 til el-skab<br>Vægbeslag 10 mm, forstærket<br>Mini-komforthåndtag til låseindsatse<br>Sikkerhedslås 3524 E |
| Højdeenheder | 9 HE |
| Dimensioner | Bredde: 600 mm<br>Højde: 478 mm<br>Dybde: 673 mm |

# Funktioner

| | |
|---|---|
| Indbygningsdybde | 620 mm |
| Indvendige dimensioner | Indv. bredde: 502 mm<br>Indv. højde: 415 mm |
| Dybde svingdel | 516 mm |
| Dybde på vægdel | 135 mm |
| IK-kode | IK08 |
| Bæreevne svingdel (statisk) | 450 N |
| Grundmateriale | Stålplade |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 54 i forbindelse med lukket flangeplade foroven og forneden |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 36,1 kg |
| Bruttovægt | 38 kg |
| Toldtarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27142408 |
| Produktbeskrivelse | DK vægskab, 3-delt, BHD: 600x478x673 mm, 9 HE, formonteret, IP 54 med lukket flangeplade i top og bund |

# Godkendelser.

| | |
|---|---|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed) |