Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7709.735

Vægskab EL, 3-delt

Stat: 25-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

DK 7709.735 - Vægskab EL, 3-delt formonteret med profilskinner, dybderegulerbare

Vægkabinetter EL, 3-delte, formonteret med: Flangeplade lukket, foroven, med børsteindsats forneden, montageskinner, C-profilskinne, udgangsfilter, PE-skinne, vægbeslag

Funktioner

Best.nr.	DK 7709.735
Udgave	Vægkabinet IT formonteret med profilskinner, dybderegulerbare
Produktbeskrivelse	Vægkabinet med optimal tilgængelighed takket være svingdel.
Materiale	Væg- og svingdel: Stålplade, 1,5 mm Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Overflade	Pulverlakeret
General colour	RAL 7035
Farve	Væg- og svingdel: RAL 7035 Glaslåge: RAL 7035/7015 (skifergrå)
Leveringsomfang	Sidedel med flangeplade lukket foroven og børsteliste forneden, to lodrette montageskinner og vandret C-profilskinne til kabelaflastning Svingdel med 25 mm hulmønster i front- og bagramme, to 19" profilskinner, foran, trinløst dybderegulerbare, samt udgangsfiltre i siderne til venstre og højre PE-skinne med stjernepunktformet potentialudligning Designglaslåge 1 dobbeltbit-nøgle nr. 5 til el-skab Vægbeslag 10 mm Mini-komforthåndtag til låseindsatse Sikkerhedslås 3524 E
Højdeenheder	9 HE
Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 478 mm Dybde: 573 mm

Funktioner

Indbygningsdybde	520 mm
Indvendige dimensioner	Indv. bredde: 502 mm Indv. højde: 415 mm
Dybde svingdel	416 mm
Dybde på vægdel	135 mm
IK-kode	IK08
Bæreevne svingdel (statisk)	450 N
Grundmateriale	Stålplade
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 54 i forbindelse med lukket flangeplade foroven og forneden
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	33,25 kg
Bruttovægt	35 kg
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408
Produktbeskrivelse	DK vægskab, 3-delt, BHD: 600x478x573 mm, 9 HE, formonteret, IP 54 med lukket flangeplade i top og bund

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)