

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 9344.620 Rahmenklemme

Stand: 04.04.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9344.620 - Rahmenklemme für NH-Sicherungslasttrenner

Für NH-Trenner Gr. 1 bis 3 mit Schraubanschluss, zum Direktanschluss von Rund- und Sektorleitern sowie lamellierten Kupferschienen.



## Eigenschaften

|  |  |
|--|--|
| Artikel-Nr.                              | SV 9344.620  |
| Produktbeschreibung                      | Zum Direktanschluss von Rund- und Sektorleitern sowie lamellierten Kupferschienen. Geeignet für NH-Sicherungslasttrenner mit Schraubanschluss. |
| Material                                 | Messingguss  |
| Oberfläche                               | Vernickelt   |
| Klemmraum für lamellierte Kupferschienen | Klemmraum-Breite: 32 mm<br>Klemmraum-Höhe: 20 mm   |
| Anschlussart (elektrisch)                | Rahmenklemme   |
| Für Baugröße                             | 2/3  |
| Querschnittsbereich Sektorleiter         | 120 - 300 mm <sup>2</sup>  |
| Anschluss von Rundleitern                | 95 - 300 mm <sup>2</sup>   |
| Querschnitt Rundleiter                   | 95 - 300 mm <sup>2</sup>   |
| Verpackungseinheit                       | 3 Stück  |
| Nettogewicht                             | 0,39 kg  |
| Bruttogewicht                            | 0,397 kg   |
| Zolltarifnummer                          | 39269097   |

# Eigenschaften

|                     |  |
|---------------------|--|
| ETIM 9              | EC001894   |
| ECLASS 8.0          | 27400609   |
| Produktbeschreibung | SV Rahmenklemme, für NH-Sicherungslasttrenner, Gr. 2/3 (mit Schraubanschluss), Rundleiteranschluss 95-300 mm <sup>2</sup> , Klemmraum BH: 32x20 mm |

## Ausschreibungstext

Rahmenklemme 300 Qmm

Rahmenklemme für NH Trenner Gr.00 bis 3 mit Schraubanschluss

Anschlussart

Rahmenklemme

Rundleiter 95 bis 300 qmm

Sektorleiter 120 bis 300 qmm

Klemmraum für lam. Kupferschiene bis 32 x 3-20 mm

Rittal RiLine NH