Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.821

PDU UK, model metered

Stat: 25-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7979.821 - PDU UK, model metered

Energifordelingen er særligt dimensioneret til datacentre og fritstående racks med UK-stik (BS 1363).







Funktioner

Best.nr.	DK 7979.821
Udgave	Udgave 19" Metered UK
Produktbeskrivelse	High-end-strømfordeler med kompakt design til it-netværks- og serverracks. Afhængigt af udførelse med omfattende managementfunktioner til energimåling og overvågning.
Fordele	Indbygningssæt til VX IT, uden brug af værktøj Strømbesparende design, lavt egenforbrug
Tekniske data	Farvemarkering af faser og sikringsstrømkredse (L1=pink, L2=sort, L3=hvid) Kompakte ledningsbeskyttelseskontakter (16 A – Carling-type)
Produktændring	Minimumbestilling 5 stk.
Materiale	Aluminiumprofil, sorteloxeret Slots: Plast
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Valgmuligheder	Overspændingsbeskyttelse type 3 med hot swap-afledere, med statusovervågning, kan integreres i PDU-kabinet CMC III CAN-bus-sensorer for overvågning af omgivelserne kan tilsluttes, maks. 16 sensorer

Funktioner

Dimensioner	Bredde: 44 mm Dybde: 70 mm Længde: 1.295 mm
Antal stikdåser og type	16 x BS 1363
Stikdåser	16 x BS 1363
Mærkestrøm (maks.)	13 A
Nom. effekt	3 kW
Strømforsyninger	Antal: 1 Faser per forsyning: 1~
Længde tilslutningskabel	3 m
Tilslutningstype (elektrisk)	Storbritannien
Direktiver	EMC-direktiv 2014/30/EU Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU
Normer	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21
Driftstemperatur	5 °C...60 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)	10...95 %
Opbevaringstemperatur	-25 °C...70 °C
Passer til	Bokstype: VX IT-skabsramme: ≥ 1.800 mm Bokstype: VX IT 19"-profilskinner: ≥ 1.800 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
CRA risk class	Default (Low Risk)
Toldtarifnummer	85366990
ETIM 9	EC000330
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142604

Funktioner

Produktbeskrivelse	DK PDU UK, metered, kompakt basisstrømfordeler inkl. energimåling pr. udgang, med netværksgrænseflade og display, BLD: 44 x1295 x70 mm, 16x BS 1363

Godkendelser.

Godkendelser.	Cyber Security Certificate TÜV-dokumenteret sikkerhed
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring