Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8102.245

Sideplade, skruemonterede, stålplade

Stat: 26-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

VX 8102.245 - Sideplade, skruemonterede, stålplade til VX

Sideplader, skruemonterede, stålplade, til VX

Funktioner

Best.nr.	VX 8102.245
Fordele	Tidsbesparende montage ved hjælp af sidevægsholder, der kan clipses på Automatisk potentialeudligning og højere EMC-beskyttelse vha. gevindbeslag med indvendige jordingselementer Enkel placering i højde og dybde ved hjælp af ophængningshjælp Kun en person nødvendig til montage Jordingsbolt med stor, lakfri kontaktflade for optimal fastgørelse
Materiale	Stålplade, 1,5 mm
Overflade	Grundet, udvendigt pulverlakeret
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Passer til	Bokstype: VX IT Højde: = 2.000 mm Dybde: = 1.200 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 55
Typeklassificering iht. 508A	Type 1 Type 12
Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	2 stk.
Nettovægt	68 kg
Bruttovægt	70 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	159,16 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer	94039910

Funktioner

ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Produktbeskrivelse	VX Side panel, screw-fastened, for HD: 2000x1200 mm, sheet steel

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	PCF-declaration