
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.040

Glaslåge

Stat: 24-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

VX 8618.040 - Glaslåge til VX

I stedet for stålpladelåge eller bagplade.

Funktioner

Best.nr.	VX 8618.040
Produktbeskrivelse	I stedet for stålpladelåge eller bagplade.
Materiale	Ramme: Ekstruderet aluminiumprofil Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Overflade	Pulverlakeret
Farve	Ramme: RAL 7035 Glasplade (indvendigt påtrykt maske): RAL 9005
Leveringsomfang	Glaslåge Stanglås med dobbeltkamindsats 180° hængsler (4 stk.)
IK-kode	IK08
Bemærk	Ved montage i stedet for bagpladen er låsedelene til ramme 8618.110 påkrævet
Typeklassificering iht. 508A	Type 1 Type 12
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 55
Passer til	Bokstype: VX Bredde: = 600 mm Højde: = 2.200 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	14,6 kg
Bruttovægt	15,4 kg
Toldtarifnummer	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2026

Funktioner

Produktbeskrivelse	VX glaslåge, til BH: 600x2200 mm

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL - FTTA
Certifikater.	Kapslingsklasse

© Rittal 2026