Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# VX 8618.820
# EMC-flangeplade

Stat: 24-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 8618.820 - EMC-flangeplade til VX

Til skærmede kabler med maks. 20 mm diameter. Kombineret EMC-kontakt og kabelholder sikrer en lavimpedant kontakt mellem kabelskærm og bundramme. Til alle skabe med 400, 500, 600 og 800 mm dybde i forbindelse med standard flangeplader.

## Funktioner

| | |
|---|---|
| Best.nr. | VX 8618.820 |
| Produktbeskrivelse | Til skærmede kabler med maks. 20 mm diameter. Kombineret EMC-kontakt og kabelholder sikrer en lavimpedant kontakt mellem kabelskærm og bundramme. Til alle skabe med 400, 500, 600 og 800 mm dybde i forbindelse med standard flangeplader. |
| Materiale | Stålplade |
| Overflade | Galvaniseret |
| Leveringsomfang | 1 flangeplade med hammerhovedstansning<br>1 skydeflangeplade<br>2 EMC-pakninger |
| Passer til | Bokstype: VX<br>Bredde: = 600 mm |
| Bemærk | Ingen mulighed for normkonform IP-kapslingsklasse |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 1,8 kg |
| Bruttovægt | 1,94 kg |
| Toldtarifnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeskrivelse | VX EMC flangeplader, width 600 mm |

© Rittal 2026