Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.400
Kabelaflastningsskinne

Stat: 24-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

VX 8619.400 - Kabelaflastningsskinne Vinkelprofil til VX, TS, VX SE, AX, PC, VX-sokkelsystem

Til trækaflastning ved kabelindføring. Dybderegulerbar montage i 25 mm hulmønster på den vandrette skabsprofil eller i sokkel.

Funktioner

Best.nr.	VX 8619.400
Produktbeskrivelse	Til trækaflastning ved kabelindføring. Dybderegulerbar montage i 25 mm hulmønster på den vandrette skabsprofil eller i sokkel.
Materiale	Stål
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Indbygningsmuligheder VX	In enclosure width 400 mm, in the base
Indbygningsmuligheder AX	In enclosure width 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Indbygningsmuligheder AX rustfrit stål	In enclosure width 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Indbygningsmuligheder VX-sokkel	Sokkelbredde/-dybde 400 mm – kompatibel med holde-/ afstandsstykke
Passer til	VX sokkelsystem
Dimensioner	Længde: 354 mm
Passer til	Bokstype: VX AX Bredde: = 400 mm
Passer til bredde	400 mm
Pakkestørrelse	2 stk.
Nettovægt	2 kg
Bruttovægt	2,34 kg
Toldtarifnummer	83024900

Funktioner

ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Produktbeskrivelse	VX kabelaflastningsskinne vinkelprofil, til B: 400 mm