Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.410
Kabelaflastningsskinne

Stat: 24-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8619.410 - Kabelaflastningsskinne Vinkelprofil til VX, TS, VX SE, AX, PC, VX-sokkelsystem

Til trækaflastning ved kabelindføring. Dybderegulerbar montage i 25 mm hulmønster på den vandrette skabsprofil eller i sokkel.

Funktioner

Best.nr.	VX 8619.410
Produktbeskrivelse	Til trækaflastning ved kabelindføring. Dybderegulerbar montage i 25 mm hulmønster på den vandrette skabsprofil eller i sokkel.
Materiale	Stål
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Indbygningsmuligheder VX	In enclosure width 600 mm, in the base
Indbygningsmuligheder VX SE	In enclosure width 600 mm, in the base
Indbygningsmuligheder AX	In enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Indbygningsmuligheder AX rustfrit stål	Kabinetbredde 600 mm – kompatibel med skinne til indvendig udbygning med bundskinne til konfiguration
Indbygningsmuligheder PC	In enclosure width 600 mm, in the base
Indbygningsmuligheder IW	In enclosure width 600 mm, in the base
Indbygningsmuligheder VX-sokkel	Sokkelbredde/-dybde 600 mm – kompatibel med holde-/ afstandsstykke
Indbygningsmuligheder VX-sokkel, rustfrit stål	Sokkelbredde 600 mm – kompatibel med en møtrik M8
Indbygningsmuligheder AX-sokkel	Sokkelbredde 600 mm
Passer til	Sokkelsystem AX VX sokkelsystem Sokkelsystem VX, rustfrit stål
Dimensioner	Længde: 554 mm

© Rittal 2026

Funktioner

Passer til	Bokstype: VX VX SE PC IW AX CX pultunderdel Standerpult CX Bredde: = 600 mm
Passer til bredde	600 mm
Pakkestørrelse	2 stk.
Nettovægt	2,8 kg
Bruttovægt	3,161 kg
Toldtarifnummer	83024900
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Produktbeskrivelse	VX kabelaflastningsskinne vinkelprofil, til B: 600 mm