Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.440
Kabelaflastningsskinne

Stat: 24-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

VX 8619.440 - Kabelaflastningsskinne Vinkelprofil til VX, TS, VX SE, AX, PC, VX-sokkelsystem

Til trækaflastning ved kabelindføring. Dybderegulerbar montage i 25 mm hulmønster på den vandrette skabsprofil eller i sokkel.

Funktioner

Best.nr.	VX 8619.440
Produktbeskrivelse	Til trækaflastning ved kabelindføring. Dybderegulerbar montage i 25 mm hulmønster på den vandrette skabsprofil eller i sokkel.
Materiale	Stål
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Indbygningsmuligheder VX	In enclosure width 1200 mm, in the base
Indbygningsmuligheder VX SE	In enclosure width 1200 mm, in the base
Indbygningsmuligheder AX	Kabinetbredde 1200 mm, kompatibel med skinne til indvendig udbygning AX og bundskinne til konfiguration til AX
Indbygningsmuligheder VX-sokkel	Sokkelbredde/-dybde 1200 mm – kompatibel med holde-/ afstandsstykke
Indbygningsmuligheder VX-sokkel, rustfrit stål	Sokkelbredde 1200 mm – kompatibel med en møtrik M8
Indbygningsmuligheder AX-sokkel	Sokkelbredde 1200 mm
Passer til	Sokkelsystem AX VX sokkelsystem Sokkelsystem VX, rustfrit stål
Dimensioner	Længde: 1.154 mm

© Rittal 2026

Funktioner

Passer til	Bokstype: VX VX SE AX CX pultunderdel Standerpult CX Bredde: = 1.200 mm
Passer til bredde	1.200 mm
Pakkestørrelse	2 stk.
Nettovægt	5,64 kg
Bruttovægt	6 kg
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Produktbeskrivelse	VX kabelaflastningsskinne vinkelprofil, til B: 1200 mm