Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# VX 8952.030

# Kappe til mekanisk låsning

Stat: 26-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

# VX 8952.030 - Kappe til mekanisk låsning til VX

Inkl. lås på hovedlåge for sikkerhedslåsning af elskabe og elskabskombinationer efter UL-forskrift. Testet med aktiveringshåndtag (betjening) til hovedafbrydere fra producenterne Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens.

## Funktioner

| | |
|---|---|
| Best.nr. | VX 8952.030 |
| Produktbeskrivelse | Inkl. lås på hovedlåge for sikkerhedslåsning af elskabe og elskabskombinationer efter UL-forskrift. Testet med aktiveringshåndtag (betjening) til hovedafbrydere fra producenterne Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens. |
| Fordele | Lever op til kravene i UL 508 A<br>I forbindelse med betjeningsmekanisme, sidedørslås og trykstænger gælder dette også sammenbygningskombinationer<br>Kan monteres enten til venstre eller højre på skabet. Ved hjælp af denne kappe kan alle rækkeskabe med enkeltlåge udbygges til et mekanisk låst skab. Hele skabets indbygningsflade bevares.<br>I forbindelse med de integrerbare mellemstykker til montageplader kan hovedskabets montageflade forøges med op til 14 %<br>To udhæng til betjeningsgreb på forsiden til montage i forskellige højder |

© Rittal 2026

# Funktioner

| | |
|---|---|
| Anvendelsesområder | Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 og 140 U-K-FCX04<br>Square D: 9422 A1<br>General Electric: TDA type 1 og 2<br>Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA til type 4x<br>Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA til type 12<br>Siemens: Betjeningsmekanisme med bowdentræk – komplette byggesæt<br>3VA9137-0CK12 til 3VA51 op til 125 A, berøringspunkt i plast, NEMA 1, 12, 3R, sort=OFF, rød=ON<br>3VA9137-0CK72 til 3VA51 op til 125 A, berøringspunkt i stål med epoxy-belægning, NEMA 1, 12, 3R, sort=OFF, rød=ON<br>3VA9277-0CK12 til 3VA52/62 op til 250 A, berøringspunkt i plast, NEMA 1, 12, 3R, sort=OFF, rød=ON<br>3VA9277-0CK72 til 3VA52/62 op til 250 A, berøringspunkt i stål med epoxy-belægning, NEMA 1, 12, 3R, sort=OFF, rød=ON<br>3VA9477-0CK12 til 3VA53/54/63/64 op til 600 A, berøringspunkt i plast, NEMA 1, 12, 3R, sort=OFF, rød=ON<br>3VA9477-0CK72 til 3VA53/54/63/64 op til 600 A, berøringspunkt i stål med epoxy-belægning, NEMA 1, 12, 3R, sort=OFF, rød=ON<br>Siemens: Dybdevariabel betjeningsmekanisme – komplette sæt<br>3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84<br>3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84<br>3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84 |
| Materiale | Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm |
| Leveringsomfang | Inkl. hovedlågelås, afdækningsplade og montagematerialer. |
| Dimensioner | Bredde: 103 mm<br>Højde: 1.800 mm<br>Dybde: 500 mm |
| Bemærk | Dækslet kan kun monteres på et enkeltlågeskab med lågeramme |
| Typeklassificering iht. 508A | Type 1<br>Type 12 |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 55 i forbindelse med skabe i serien VX |
| Protection category NEMA | NEMA 12 (i forbindelse med skabe i serien VX) |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 15 kg |
| Bruttovægt | 17 kg |

# Funktioner

| | |
|---|---|
| Toldtarifnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivelse | VX isolator door cover, stainless steel, WHD 103x1800x500 mm |

# Godkendelser.

| | |
|---|---|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed) |