Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 9204.100

Ex-skabe

Stat: 25-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

AX 9204.100 - Ex-skabe Plast AX, tomt skab med hængslet låge

Ex-kabinet med hængslet låge, plast







Funktioner

Best.nr.	AX 9204.100
Udgave	Ex-skabe
Anvendelsesområder	Henholdsvis zone 1 og 2 eller 21 og 22 iht. 2014/34/EU Omgivende temperaturinterval: -40 °C...+70 °C Den angivne temperaturer kan begrænses af de indbyggede enheder Beskyttelsesklasse iht. EN 60 079: Apparatbeskyttelse med øget sikkerhed (Ex e), apparatbeskyttelse gennem kabinet (Ex tb)
Materiale	Kabinet: Glasfiberarmeret, umættet polyester, overflademodstand: < 10^9 Ω Låge: glasfiberarmeret, umættet polyester, overflademodstand: < 10^9 Ω omløbende silikontætning Montageplade: Stålplade, galvaniseret
Farve	RAL 9011
Leveringsomfang	Kabinet Låge Montageplade

© Rittal 2026

Funktioner

Dimensioner	Bredde: 400 mm Højde: 400 mm Dybde: 200 mm
Mål montageplade (B x H)	305 mm x 325 mm
Materialetykkelse montageplade	2,5 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U	Ja
Certificate PTB 03 ATEX 1011U	Ja
Lås	Antal låse: 2
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 65
Protection category NEMA	Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12
IK-kode	IK09
Driftstemperatur	-40 °C...70 °C
Driftstemperatur	Den angivne temperaturer kan begrænses af de indbyggede enheder
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	8,7 kg
Bruttovægt	8,9 kg
Toldtarifnummer	94037000
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502
Produktbeskrivelse	AX Ex enclosure, WHD: 400x400x200 mm, fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, empty enclosure with hinged door

Godkendelser.

Godkendelser.	ATEX ATEX QA IECEx IECEx QAR UR + C-UR (recognized)
Forklaringer.	Attestation of Conformity