
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.610

CB-komponentadaptere

Stat: 23-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9345.610 - CB-komponentadaptere 3-polet

CB-adaptere for universel og enkel montage af af effektafbrydere.



Funktioner

Best.nr.	SV 9345.610
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Tilslutningsbånd Tilslutningsgevind
Mærkestrøm maks.	250 A
Mærkedriftsspænding	690 V, 3~
Bemærk	Ledningsafgang: Kontaktudgang eller som afgående ledning fra koblingsenheden De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
Elektriske værdier UL (SCCR)	65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 250 A, DIVQ/7
Ledningsafgang	forneden
Til skinnesystem med centerafstand	60 mm
Antal poler	3-polet
Dimensioner	Bredde: 105 mm Højde: 240 mm
Passer til skinner	Højde: 5, 10 mm

Funktioner

Passer til producent (type)	ABB (S3, T3, T4/320 A, T3 UL, T4 UL, XT3, XT4) Allen Bradley (140U-J) Eaton (NZM2, NZM2 UL, BZM B2) GE (FE160, FE250, FD160) Legrand (DPX 250) Mitsubishi (NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW) OEZ (BD250N, BD250S) Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150, NSF250) Schrack (MC2) Siemens (VL150(X) UL, VL160(X), VL250, VL250 UL, 3RV10 63, 3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2, 3VA12/20/21/22, 3VA52/61/62) Terasaki (H125, L125, H160, L160, S160, E250, H250, L250)
Godkendelser	UL
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	1,433 kg
Bruttovægt	1,515 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,77
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	SV Effektafbryder komponentadapter, 250 A, 690 V, 3-polet, ledningsafgang forneden, med tilslutningsbånd

Godkendelser.

Godkendelser.	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK