Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.210

Tilslutningsadaptere

Stat: 23-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

SV 9635.210 - Tilslutningsadaptere RiLine Compact

Til tilslutning af rundledere.

Funktioner

Best.nr.	SV 9635.210
Funktionsmåder	Til forsyning af kortet
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94
Farve	RAL 7035
Bemærk	De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
Bemærkning vedr. produktnr.	Anvendes som midterforsyning til eller som længdeforbinder af to samlede kort
Mærkestrøm maks.	125 A
Mærkedriftsspænding	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Antal poler	3-polet
Ledningsafgang	foroven/forneden
Elektriske værdier UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC480 V AC
Tilslutningstype (elektrisk)	Rammeklemme
Tilslutning af rundledere, tyndtrådet uden ledningstylle	6 - 50 mm²
Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstylle	6 - 50 mm²
Tilslutning af rundledere, flertrådet	6 - 50 mm²
Tilslutning af rundledere, enkelttrådet	6 - 50 mm²
Tilslutning til rundledere	AWG 1 - 10

Funktioner

Dimensioner	Bredde: 45 mm Højde: 160 mm Dybde: 92,5 mm
Pakkestørrelse	4 stk.
Nettovægt	1,12 kg
Bruttovægt	1,183 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,04
Toldtarifnummer	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	SV Connection adaptor, 125 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, cable outlet top/bottom, round conductor connection 6-50 mm²

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK