Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 9682.178
# Modullåge

Stat: 24-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

# SV 9682.178 - Modullåge til VX

Lågerne kan hængsles både til højre og venstre.

## Funktioner

| | |
|---|---|
| Best.nr. | SV 9682.178 |
| Produktbeskrivelse | Egnet til VX skabe i stedet for låge eller bagplade. Modullågerne kan kombineres indbyrdes efter ønske. I top og bund kræves der altid et frontpanel. Lågerne kan hængsles både til højre og venstre. Ved låger uden glasplade (højde 600-1.000 mm) er der mulighed for indbygning af en monitorramme 2305.000. Standard dobbeltkamlåseindsatsen kan udskiftes med låseindsatser, udførelse A. |
| Materiale | Stålplade, 2 mm |
| Overflade | Strukturlak |
| Farve | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Modullåge<br>Skillesprosse<br>Hængsler<br>Låsedele<br>Inkl. montagematerialer |
| Bemærk | Dellågernes åbningsvinkel maks. 130° |
| Lås | Antal låse: 4 |
| Dimensioner | Bredde: 600 mm<br>Højde: 1.800 mm |
| Passer til | Bredde: = 600 mm |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 54 |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 22,78 kg |
| Bruttovægt | 24,18 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 92,1 kg CO2 eq (Cat B) |

© Rittal 2026

# Funktioner

| | |
|---|---|
| Bemærkning vedr. PCF-klasse | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres |
| Toldtarifnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Produktbeskrivelse | VX Modullåge, BxH: 600x1800 mm stålplade |

# Godkendelser.

| | |
|---|---|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTTA |