Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# SZ 1.089.1603.19

# HSK-ME

Estado: 12/07/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)

# SZ 1.089.1603.19 - HSK-ME

## Características

| | |
|---|---|
| Referencia | SZ 1.089.1603.19 |
| Ejecución | recto |
| Material | Fluorocaucho |
| Color | blanco |
| Para zona EX gas | sin |
| Radio de flexión (máx.) | No |
| Ejecución con ensayo contra explosiones | No |
| Prensaestopa plano | Sí |
| Libre de halógenos | Sí |
| Refuerzo de fibra de vidrio | No |
| Junta múltiple | No |
| Resistente a golpes | Sí |
| Con contratuerca | No |
| Prensaestopa divisible | No |
| Campo de temperatura de servicio | -40 °C...100 °C |
| Unidad de embalaje | 100 pza(s). |
| Código arancelario | 40169300 |
| EAN | 4033878402399 |