Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

EB 1546.500

E-Box EB

Estado: 11/11/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)

EB 1546.500 - E-Box EB

Caja mural con puerta y placa de montaje de chapa de acero. Grado de protección IP 66. Con bisagras de 180º. Bombín de cierre intercambiable, también por sistemas de cierre individuales.

Características

Referencia	EB 1546.500
Material	Caja y puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
Superficie	Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Placa de montaje: galvanizada
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Caja con puerta abisagrada Bisagra de 180º Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm Placa de montaje
Protection category NEMA	NEMA 4
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 66
Código IK	IK08
Dimensiones	Anchura: 200 mm Altura: 200 mm Profundidad: 80 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)	175 mm x 185 mm
Grosor del material de la caja	1,25 mm
Grosor del material de la puerta	1,25 mm
Grosor del material de la placa de montaje	2 mm

Características

Cierre	Ejecución cierre: Aldabilla Nº de cierres: 1 Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
Material básico	Chapa de acero
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	2.16
Peso bruto	2.28
Código arancelario	94032080
EAN	4028177251717
E-Number Sweden	E3404641
ECLASS 8.0	27180101

Aprobaciones

Aprobaciones	Bureau Veritas C-UL Lloyds Register of Shipping UL UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración del fabricante Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK