Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 3659.181

Guías telescópicas para servidores

Estado: 28/11/2026 (Fuente: www.rittal.com/es-es)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

IT 3659.181 - Guías telescópicas para servidores para sistemas de armarios TI y cajas TI

Garantizan un acceso óptimo a los servidores, incluso una vez instaladas. Para servidores con una anchura máx. de 430 mm.



Características

Referencia	IT 3659.181
Ejecución	Para distancia de nivel de 470,65 - 599,65 mm
Descripción producto	Garantizan un acceso óptimo a los servidores, incluso una vez instaladas. Para servidores con una anchura máx. de 430 mm.
Material	Chapa de acero
Capacidad de carga	30 kg
Observación	Sólo en combinación con guías perfil con forma de L
Adecuado para	Tipo de armario: TS TS IT VX VX IT Profundidad: = 600 mm
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	2,3 kg
Peso bruto	2,62 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,1 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado

Características

Código arancelario	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descripción producto	Guías telescópicas para servidores para TS, TS IT, VX, VX IT, para profundidad 600 mm, extracción: 490 mm, para servidores de ancho máx. 430 mm