Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# SV 9340.004

# Soporte de barras

Estado: 11/09/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9340.004 - Soporte de barras para pletinas flexibles

Para pletinas hasta 800 A.

## Características

| | |
|---|---|
| Referencia | SV 9340.004 |
| Material | Poliamida<br>Protección frente a fuego según UL 94-V0 |
| Color | RAL 7035 |
| Tensión de servicio | 1000 V, 3~ |
| Valores eléctricos UL (SCCR) | 22 kA - 600 V, distancia del soporte 500 mm, barras colectoras 15 x 5 - 25 x 10 mm<br>25 kA - 600 V, distancia del soporte 500 mm, barras colectoras 30 x 5/10 mm<br>30 kA - 600 V, distancia del soporte 250 mm, barras colectoras 15 x 5 - 25 x 10 mm<br>65 kA - 600 V, distancia del soporte 250 mm, barras colectoras 15 x 5 - 25 x 10 mm, fusible clase L máx. 800 A, JDDZ/7 |
| Observación referente a la referencia | Con el uso de barras colectoras 12 x 5/10 mm debe utilizarse adicionalmente la pieza de distanciamiento 9340.090<br>Para aplicaciones UL es necesario incorporar la bandeja de base<br>Aprobación UL con validez sólo en combinación con aplicación c.a. |
| N° de polos | 4 polos |
| Con fijación interior | sí |
| Distancia entre centros de las barras colectoras | 60 mm |
| Adecuado para barras colectoras | 12 x 5 - 30 x 10 |
| Unidad de embalaje | 4 pza(s). |
| Peso neto | 0.84 |
| Peso bruto | 0.915 |
| Código arancelario | 85469010 |
| EAN | 4028177536715 |

# Características

| | |
|---|---|
| ETIM 9 | EC001166 |
| ECLASS 8.0 | 27400607 |

# Aprobaciones

| | |
|---|---|
| Aprobaciones | ABS<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
| Explicaciones | Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK |