Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1584.000

E-Box KX

Osavaltio: 23.11.2026 (Lähde: www.rittal.com/fi-fi)

KX 1584.000 - E-Box KX Ruostumaton teräs

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu E-Box KX tarjoaa asennusmukavuutta ja joustavuutta lukkojärjestelmien valintaan. Sarjatuotantona tehdyt 180°-saranat mahdollistavat helpon pääsyn kotelon sisälle.







ominaisuudet

Tilausnro	KX 1584.000
Tuotekuvaus	Ruostumattomasta teräksestä valmistettu KX E-Box tarjoaa asennusmukavuutta ja joustavaa lukkojärjestelmien valintaa. Sarjatuotantona tehdyt 180°-saranat mahdollistavat helpon pääsyn kotelon sisälle.
Materiaali	Kotelo: Ruostumaton teräs Ovi: Ruostumaton teräs, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste Asennuslevy: Teräslevy Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Pintakäsittely	Kotelo ja kansi: Harjattu, karkeus 180 Asennuslevy: Sinkitty
Toimitus	Asennuslevy Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä
Mitat	Leveys: 200 mm Korkeus: 300 mm Syvyys: 120 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)	175 mm x 285 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 66

© Rittal 2026

ominaisuudet

Type rating 508A:n mukaan	Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Tyyppi 12
Kotelon materiaalivahvuus	1,25 mm
Oven materiaalivahvuus	1,25 mm
Lukko	Lukkojen määrä: 1
Pohjamateriaali	Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	3,55 kg
Bruttopaino	3,556 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	11,36
Tullitariffinimike	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	KX EB kotelo 200x300x120 mm LxKxS, RST (AISI304), asennuslevyllä, ovi 180 asteen saranoilla, IP66

Hyväksynnät

Hyväksynnät	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus PCF-declaration