Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2562.300

Muoviset laippalevyt

Osavaltio: 26.11.2026 (Lähde: www.rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2562.300 - Muoviset laippalevyt kalvolla, AX:lle

Muovi puhkaistaan terävällä esineellä ja kaapeli voidaan vetää läpi.

ominaisuudet

Tilausnro	SZ 2562.300
Tuotekuvaus	Muovi puhkaistaan terävällä esineellä ja kaapeli voidaan vetää läpi.
Materiaali	Muovia UL 94-V0 mukaan
Väri	Värisävy RAL 7035
Ohje	laippalevyn kokojen määritykset löytyvät koteloista
Mitat	Leveys: 339 mm Syvyys: 149 mm
Sopii:	Kaappityyppi: AX
Laippa	Koko: 2
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 66 oikein asennettuna
Type rating 508A:n mukaan	Type 1 Tyyppi 12
Kaapeliläpivientien lukumäärä ja Ø (mm) min.-maks.	24 x 5-11 44 x 10-15 6 x 15-25 2 x 19-34 2 x 26-54
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,495 kg
Bruttopaino	0,5 kg
Tullitariffinimike	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

© Rittal 2026

ominaisuudet

Tuotekuvaus	SZ laippalevy, muovia, AX:lle, kalvoläpiviennit 339x149 mm, koko 2

Hyväksynnät

Hyväksynnät	UL + C-UL - FTTA