Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

VX 5301.348

Pohjalevymoduuli kaapelien sisäänvientiin sivulta

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

VX 5301.348 - Pohjalevymoduuli kaapelien sisäänvientiin sivulta VX IT:lle

Säädettävä aukko ja harjaslaipat molemmin puolin. Sivulta avoimen rakenteen avulla pohjalevymoduuliin voidaan tehdä jälkiasennuksia, vaikka johtimet on jo asennettu.

ominaisuudet

Tilausnro	VX 5301.348
Tuotekuvaus	Säädettävä aukko ja harjaslaipat molemmin puolin. Sivulta avoimen rakenteen avulla pohjalevymoduuliin voidaan tehdä jälkiasennuksia, vaikka johtimet on jo asennettu.
Materiaali	Moduulilevy: teräslevy Harjaslaippa: muovia, UL 94-HB, ei sisällä halogeeneja
Pintakäsittely	Moduulilevy: sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusohje	Useampien pohjalevymoduulien yhdistelmää tarvitaan, jotta pohjan voi yhdistää VX IT:hen kokonaan. Pohjalevymoduuli voidaan vaihtoehtoisesti yhdistää muiden 237,5 mm syvien pohjamoduulien kanssa.
Ohje	Harjaslaipalla varustetut pohjalevymoduulit eivät sovellu kaappeihin joilta vaaditaan IEC 60 529:n mukaista kotelointiluokkaa.
Sopii:	Kaappityyppi: VX IT Leveys: = 800 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	2 kg
Bruttopaino	2,36 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC002620

ominaisuudet

ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	Gland plate module for cable entry, for VX IT, adjustable opening and brush strips on each side, for enclosure width 800 mm, module: sheet steel, zinc-plated