Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.310
Pohjakannatin

Osavaltio: 23.11.2026 (Lähde: www.rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5501.310 - Pohjakannatin TS IT:lle

Pohjalevymoduulien asennukseen.

ominaisuudet

Tilausnro	DK 5501.310
Tuotekuvaus	Pohjalevymoduulien asennukseen.
Hyödyt	Työkaluton asennus tai ruuvikiinnitys. Helppo jälkivarustelu ja käyttö yhdessä kaatumissuojan kanssa mahdollista.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	RAL 7035
Toimitus	2 asennuskiskoa sis. Kiinnitystarvikkeet.
Sopii:	Kaappityyppi: TS IT TX CableNet Syvyys: 800 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	1,28 kg
Bruttopaino	1,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,7 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	DK pohjakannatin, 2 kiinnityskiskoa, sis. asennusosat, D: 800 mm, TS IT, TX CableNet, teräslevy, RAL 7035.