Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.695

Laitehylly, kiinteä asennus

Osavaltio: 23.11.2026 (Lähde: www.rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5501.695 - Laitehylly, kiinteä asennus VX IT, TS IT, TE, TX CableNetille

Kiinteä asennus kahden 19"-kiinnitystason väliin.





ominaisuudet

Tilausnro	DK 5501.695
Hyödyt	Asennus on mahdollista ilman työkaluja.
Käyttöalueet	Syvyyssäätö yksilöllisiin tasojen välisiin etäisyyksiin
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	RAL 9005
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusmahdollisuudet	482,6 mm (19") – L-profiilikiskot edessä ja takana 482,6 mm:n (19") asennuskehys, eteen ja taakse
Käyttöalueet	Huomioi kiinnitystasojen etäisyys ja käytä tarvittaessa lisätukia, kuormitettavuus 100 kg.
Kuormitettavuus	100 kg
Mitat	Leveys: 484 mm
Sopii:	Kaappityyppi: VX IT TS IT TE
Tasojen väli	400 - 600 mm
Korkeusyksiköt	1 U

ominaisuudet

Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	5,427 kg
Bruttopaino	5,73 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	21 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	Laitehylly 19" syvyyssuunnassa säädettävä 1 U, Kuormitettavuus 1000N, tasojen välinen etäisyys: 400-600 mm, RAL 9005.