Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

CP 6218.210

Kannatinprofiili CP 180

Osavaltio: 31.1.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

CP 6218.210 - Kannatinprofiili CP 180 avoin

Liitoselementtien kiinnitys kannatinprofiiliosiin 4 poraruuvilla ruuvikanavasta. Lyhennettävissä tarpeen mukaan uusia kierteitä tekemättä. Avoin kaapelikanava helpottaa huoltotyötä ja sopii hyvin pistokkeellisille kaapeleille, suljettavissa peiteprofiililla. X-muotoinen profiili parantaa kuormitettavuutta, suuret kaapelikanavat. Ylempään kanavaan mahtuvat suuretkin pistokeliittimet (esim. DVI tai VGA).

ominaisuudet

Tilausnro	CP 6218.210
Tuotekuvaus	Liitoselementtien kiinnitys kannatinprofiiliosiin 4 poraruuvilla ruuvikanavasta. Lyhennettävissä tarpeen mukaan uusia kierteitä tekemättä. Avoin kaapelikanava helpottaa huoltotyötä ja sopii hyvin pistokkeellisille kaapeleille, suljettavissa peiteprofiililla. X-muotoinen profiili parantaa kuormitettavuutta, suuret kaapelikanavat. Ylempään kanavaan mahtuvat suuretkin pistokeliittimet (esim. DVI tai VGA).
Materiaali	Kannatinprofiili: painevalettu alumiiniprofiili Peitelevy: Muovi
Väri	Kannatinprofiili: RAL 7035 Peitelevy: RAL 7024
Toimitus	Kannatinprofiili Klipsikansi
Pituus	2 000 mm
Mitat	Leveys: 90 mm Korkeus: 160 mm Pituus: 2.000 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	21.442
Bruttopaino	22.571
Tullitariffinimike	76042100
EAN	4028177683853

ominaisuudet

ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556

Hyväksynnät

Selitykset	Valmistajan vakuutus