Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.140

CMC III anturit

Osavaltio: 23.11.2026 (Lähde: www.rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7030.140 - CMC III anturit

CMC III -analoginen ilmavirta-anturi

ominaisuudet

Tilausnro	DK 7030.140
Rakenne	Analoginen ilmavirta-anturi
Tuotekuvaus	CMC III -antureilla voi valvoa fyysistä ympäristöä. Ne voidaan liittää CAN-Bus liitäntäkaapelilla RJ45 suoraan PU:hun. Lisäksi antureita voi käyttää peräkkäin väylänä.
Hyödyt	Nopea liitäntä ja automaattinen tunnistus Plug & Playn avulla Virransyöttö tapahtuu CAN Bus -liitännän kautta.
Käyttöalueet	Kaappien valvonta IT-, teollisuus- ja kiinteistötekniikassa. Kaappien, tilojen ja konttien valvonta IT-ympäristössä
Toimintotapa	Asetukset voidaan tehdä CMC III Processing Unitin tai IoT-rajapinnan avulla CMC III -ilmavirta-anturissa on ulkoinen anturi, joka asennetaan ilmavirtaan. Lämpöhävikin vuoksi anturi mittaa ilmavirtaa ja voi havaita virtauksen heikkenemisen Käyttö: Tuulettimet, suodattimet, jäähdyttimet
Materiaali	Muovi Etupuoli: sileä Runko: Pintamaali
Väri	Etupuoli: RAL 9005 Kotelo: RAL 7035
Toimitus	Anturi Asennuslevy Sis. kiinnitystarvikkeet Ulkoinen ilmavirta-anturi ja asennusmateriaalit
Liitäntä CAN-Busiin	Suora
Liitännät	2 x RJ45 CAN-Bus Klemme

ominaisuudet

Osallistujien lukumäärä IoT-rajapintaa kohden (maks.)	10
Osallistujien lukumäärä PU compact (enint.)	4
Osallistujien lukumäärä PU (enint.)	10
Liitettävien laitteiden lukumäärä PDU (enint.)	5
Number subscribers per PDU note	Maks. 5 kpl virransyötön tapahtuessa PoE:n kautta.
Mittausmenetelmä	Lämpötilaeromittaus
Mitat	Leveys: 110 mm Korkeus: 30 mm Syvyys: 40 mm
Käyttölämpötila-alue	0 °C...55 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	5...95 %
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,53 kg
Bruttopaino	0,536 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,6 kg CO2 eq (Cat B)
CRA risk class	Default (Low Risk)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	85319000
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Tuotekuvaus	CMC III Analoginen ilmavirta-anturi, LxKxS: 110x30x40 mm.

Hyväksynnät

Hyväksynnät

Hyväksynnät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Valmistajan vakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus