Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7492.060

Liukukiskot, raskas kuorma

Osavaltio: 24.11.2026 (Lähde: www.rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7492.060 - Liukukiskot, raskas kuorma TS-verkkokaappeihin kahdella kiinnitystasolla

TS-verkkokaappeihin kahdella kiinnitystasolle, raskaiden rakenteiden tukemiseen.

ominaisuudet

Tilausnro	DK 7492.060
Rakenne	Kiinteä asennus kahden 19"-kiinnitystason väliin.
Tuotekuvaus	Erittäin raskaiden sisärakenteiden tukemiseen. Liukukiskot ripustetaan taivutettuihin profiilikiskoihin ja varmistetaan ruuveilla. Kuorman ollessa epätasaisesti jakautunut on suositeltavaa käyttää syvyyssuuntaisia lisätukikiskoja, tai 800 mm leveissä kaapeissa profiilikiskojen lisäkiinnitystä, profiilikiskojen vääntymisen estämiseksi.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Distance between mounting levels	598 mm
Kuormitettavuus	80 kg, staattinen kuorma
Ohje	Ei voi yhdistää 19":n asennuskehyksen kanssa Valitse liukukiskot kunkin 19":n tason etäisyyden mukaan. L-muotoisten profiilikiskojen kanssa on käytettävä asennusadapteria.
Tukipinta	Leveys: 55 mm Syvyys: 561 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	1,28 kg
Bruttopaino	1,5 kg
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620

ominaisuudet

ECLASS 8.0	27189261