Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.420

Moottorinohjausyksikkö

Osavaltio: 15.10.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9635.420 - Moottorinohjausyksikkö 3-nap.

Moottorien ohjaukseen suorakäynnistimellä tai suunnanvaihdolla, integroitu ylikuormitussuoja.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9635.420
Toimintotapa	Moottorien ohjaukseen suorakäynnistimellä ja suunnanvaihdolla, integroitu ylikuormitussuoja Käytetty hybriditekniikka mahdollistaa kulumattomat tiheät käynnistykset puolijohtimella Käytön aikana mekaaniset koskettimet huolehtivat alhaisesta häviötehosta Tilaa säästävä asennus alhaisen asennusleveyden ansiosta
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 7035
Power dissipation (max.)	12 W
Nimelliskäyttöjännite	500 V (AC), 3~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisvirta maks.	9 A
Ohje	Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
Mitat	Leveys: 22,5 mm Korkeus: 160 mm Syvyys: 114 mm
Pyöröjohdinten liitäntä	0,14 - 2,5 mm²
Säädettävä virranvalvonta	1,5 - 9 A
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0.39
Bruttopaino	0.392
Tullitariffinimike	85371091
EAN	4028177817296
ETIM 9	EC002572

ominaisuudet

ECLASS 8.0	27370804

Hyväksynnät

Hyväksynnät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus