Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

CS 9776.550

Jäähdytin ulkokäyttöön

Osavaltio: 20.12.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

CS 9776.550 - Jäähdytin ulkokäyttöön CS Topteciin

Jäähdytysteho/lämmitys 1 400 W/400 W, lämpötilansäätö e-Comfort-säätimellä. Kiinnitys CS Topteciin kolmeen asentoon: pinta-asennus, osittainen uppoasennus ja täydellinen uppoasennus.

ominaisuudet

Tilausnro	CS 9776.550
Tuotekuvaus	Lämpötilan säätely e Comfort -säätimellä. Jäähdytin voidaan asentaa kytkentäkaappiin kolmella eri tavalla (pinta-asennus, osittainen uppoasennus tai täydellinen uppoasennus).
Hyödyt	Verkotettavissa IoT-rajapinnan kanssa Blue e IoT -sovittimen kautta jäähdytyslaitteille, alkaen jäähdytystehosta 500 W ja joissa on e-Comfort- säädin
Materiaali	Alumiini
Pintakäsittely	Pulverimaalattu Polyesteri
Väri	RAL 7035
Toimitus	Johdotettu liitäntävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin) Asennuskehys ulkojäähdyttimen yleiskiinnitykseen pinta-asennusta, osittaista uppoasennusta ja täydellistä uppoasennusta varten
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	Ulkokierto IP 34 Sisäkierto IP 55
Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan	Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 1,4 kW Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 1,53 kW Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 1,06 kW Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 1,1 kW
Heater output	400 W
Nimelliskäyttöjännite	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Käynnistysvirta (maks.)	50 Hz:ssä: 34 A 60 Hz:ssä: 32 A

ominaisuudet

Ilmamäärä (vapaa puhallus)	Ulkokierto, 50 Hz: 1.000 m³/h Ulkokierto, 60 Hz: 1.090 m³/h Sisäkierto, 50 Hz: 880 m³/h Sisäkierto, 60 Hz: 950 m³/h
Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 6 A 60 Hz:ssä: 6,8 A
Lämpötilan säätö	e-Comfort-säädin (tehdasasetus +35 °C)
Käyttölämpötila-alue	-33 °C...55 °C
Säätöalue	20 °C...55 °C
Kylmäaine/jäähdytysaine	Kylmäaine: R134a Määrä: 0,9 kg Global Warming Potential (GWP): 1.430 CO2-ekvivalentti (CO2e): 1,3 t
Nimellisteho Pel	Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 0,96 kW Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 1,17 kW Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 1,13 kW Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 1,25 kW
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)	28 bar
Mitat	Leveys: 500 mm Korkeus: 1.000 mm Syvyys: 274 mm
Laitteen mitat sis. tiivistekehyksen ja design-suojuksen	Leveys: 552 mm Korkeus: 1.052 mm Syvyys: 274 mm
Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,46 Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,31
Sulake	Sulakeautomaatti/lankasulake: 10 A
Sopii:	Kaappityyppi: CS Toptec Leveys: ≥ 800 mm Korkeus: ≥ 1.200 mm
Asennustapa	Yleisasennus (pinta-asennus, osittainen uppoasennus, täydellinen uppoasennus)
Pakkausyksikkö	1 kpl

ominaisuudet

Nettopaino	70
Bruttopaino	73
Tullitariffinimike	84158200
EAN	4028177463110
ECLASS 8.0	27180704

Hyväksynnät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus