Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.685

Tablette extractible

État: 27/11/2026 (La source: www.rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5501.685 - Tablette extractible pour baies VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Pour le montage entre deux niveaux de fixation 19".



Caractéristiques

Référence	DK 5501.685
Description produit	Pour le montage entre deux plans de fixation 19", sur les montants 19" ou sur les cadres de montage 19".
Avantages	Montage rapide réalisable par une seule personne et sans outils depuis l'avant de l'armoire Autobloquant Extraction complète
Domaines d'application	Réglable en profondeur pour s'adapter aux écartements des plans 19˝ personnalisés
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Tablette : laquée Rails télescopiques / Kit de montage : zingués
Couleur	RAL 9005
Composition de la livraison	Tablette ajourée Glissières télescopiques avec accessoires de montage Matériel de fixation inclus
Charge admissible	50 kg
Dimensions	Largeur: 419 mm Profondeur: 700 mm

Caractéristiques

Convient à	Type de coffret: VX IT TS IT TE TX CableNet
Écartement entre les plans 19"	600 - 900 mm
Unités de hauteur	1 U
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	7,953 kg
Poids brut	8,52 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	32,4 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Description produit	Tablette extractible 19" réglable prof. 600-900, charge 50kg