Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

DK 5513.131

Baie réseau/serveur TS IT

État: 1/02/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

DK 5513.131 - Baie réseau/serveur TS IT avec porte vitrée, IP 55, avec cadre de montage 19"

Baie TS IT, pleine, pour climatisation de baie directe. Aménagement intérieur avec cadre de montage 19" pour une charge admissible de max. 1 500 kg disponible dans différentes dimensions et avec indice de protection jusqu'à IP 55.

Caractéristiques

Référence	DK 5513.131
Matériau	Tôle d'acier Aluminium Porte vitrée en aluminium avec une vitre verre sécurit trempé de 3 mm
Finition	Ossature : apprêt par trempé électrophorèse Aménagement intérieur : apprêt par trempé Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
General colour	RAL 7035
Couleur	Ossature de baie et pièces plates : RAL 7035 Aménagement intérieur : RAL 9005

Caractéristiques

Composition de la livraison	Ossature TS 8 avec portes et toit Porte vitrée en aluminium à l'avant, charnières à 180° Porte en tôle d'acier à l'arrière, charnières à 180° Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E Toit monobloc plein Cadre inférieur avec plaque passe-câbles monobloc, en plusieurs parties Deux cadres de montage 19" avant et arrière, autoporteurs, réglables en profondeur Joint de juxtaposition et kit d'étanchéité pour plaques passe-câbles (joints à la livraison) Accessoires de raccordement pour l'équipotentialité avec point de masse (joints à la livraison) 12 x attache 19" 1 U avec mise en contact (jointe) 50 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointes à la livraison) Palette IPPC
Dimensions	Largeur: 600 mm Hauteur: 2.200 mm Profondeur: 1.000 mm
Unités de hauteur	47 U
Unités de hauteur	47 U
Espace de montage libre par rapport au plan 19", avant / arrière	84 mm / 168 mm
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)	745 mm
Design doors	plein, IP 55
Modèle à niveau(x) 19"	Cadres de montage 19"
Charge admissible	15 000 N
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 55 uniquement avec joint de juxtaposition ou panneaux latéraux vissés

Caractéristiques

Remarque	L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation. Pour les baies de hauteur et profondeur 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm, les panneaux latéraux adaptés sont disponibles en option et fournis montés sur la baie.
Matériau de base	Aluminium
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	110.4
Poids brut	116.2
EAN	4028177706217
E-Number Sweden	E7239865
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Certificats	Finition Indice de protection
Explications	Déclaration de conformité