Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SE 5853.580

Armoires monobloc SE 8

État: 20/08/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)

SE 5853.580 - Armoires monobloc SE 8 IP 66/NEMA 4X

Protection élevée grâce à IP 66 / NEMA 4X. Montage rapide grâce aux panneaux latéraux intégrés d'origine.

Caractéristiques

Référence	SE 5853.580
Description produit	L'armoire monobloc est basée sur la structure TS 8. Les accessoires pour l'aménagement intérieur TS 8 s'utilisent sans aucune restriction.
Matériau	Armoire : Acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm, extérieur brossé Porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 2,0 mm, extérieur brossé Panneau arrière : Acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm, extérieur brossé Base : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) 3,0 mm Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
Finition	Coffret, paroi arrière et porte : brossé, grain 400 Plaque de montage : zinguée Base : sans revêtement
Composition de la livraison	Enveloppe monobloc en haut et sur les cotés Porte(s) Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible Panneau arrière dévissable Plaque de montage Plaque passe-câbles monobloc Serrure : panneton double de 3 mm 2 rails de montage TS 18 x 38 mm
Dimensions	Largeur: 800 mm Hauteur: 2.000 mm Profondeur: 600 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)	699 mm x 1.896 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 66

Caractéristiques

Indice de protection NEMA	NEMA 4X NEMA 3R
Remarque	Compte tenu de la dureté du matériau, nous conseillons d'utiliser les vis à tôle à tête ronde empreinte étoile pour l'équipement intérieur.
Matériau de base	Acier inoxydable
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	146
Poids brut	152
EAN	4028177696761
ECLASS 8.0	27180101

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK