Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

AX 1213.000

Acéllemez AX alapszekrény

Állapot: 2026.01.14. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

AX 1213.000 - Acéllemez AX alapszekrény

Az AX kompakt kapcsolószekrény tetejébe, aljába és oldalaiba dombornyomott bütykök segítik a VX25 szekrényekből ismert 25 mm-es raszterrendszer kiépítési lehetőségét. Ennek az egyedülálló, szabadalmaztatott rendszernek köszönhetően az AX kompakt kapcsolószekrények minden kiépítési és utólagos beszerelési esetre fel vannak készítve, fúrásmentes megoldással. A rendszerkomponensek és -tartozékok a sínekre egyszerűen, gyorsan és biztonságosan beépíthetők és utólag felszerelhetők.

Jellemzők

Cikkszám	AX 1213.000
Előnyei	Több belső kiépítési lehetőség a 25 mm-es rendszerű raszterbe épített pozícionálóbütykök révén, belső kiépítésre szolgáló sínnel és sokoldalú rendszertartozékainkkal együtt Megtartja a védettséget (UL jóváhagyás), mivel a sínek a belső kiépítéshez fúrás nélkül felszerelhetők Kiegészítő szerelősík és megnövelt teherbírás a fenékkiépítő sín révén Egyszerű tervezés és konfigurálás a Rittal RiPanel konfigurátorral
Anyag	Ház: acéllemez Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Felület	Ház és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk Szerelőlap: horganyzott
Szín	RAL 7035

© Rittal 2026

Jellemzők

Egységcsomag	Ház ajtóval/ajtókkal Bevezetőlemez a házfenékben Szerelőlap Lyuksoros szerelősín ajtóra Zár: kéttollú, 3 mm-es
NEMA védettség	NEMA 1 NEMA 12
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 55
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 12-es típus
IK-kód	IK10
Méret	Szélesség: 1.000 mm Magasság: 1.200 mm Mélység: 300 mm
Ajtó anyagvastagság	2 mm
Ház anyagvastagság	1,5 mm
Szerelőlap anyagvastagsága	2,5 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	945 mm x 1.175 mm
Ajtók száma	2
Cserélhető ajtópánt	Igen
Zár	Zár kivitel: hárompontos zárrendszer Zárak száma: 1 Zárbetét: Kéttollú, 3 mm
Kábelbevezető lemez	Méret: 6 Mennyiség: 2
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	71.5
Bruttó tömeg	73.8
PCF/VE (Cradle to Gate)	236,1 kg CO2 eq (Cat B)

Jellemzők

Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94032080
EAN	4028177813205
E-Number Sweden	E3465163
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Jóváhagyások

Jóváhagyások	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Tanúsítványok	Védettség
Magyarázatok	Gyártói nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK PCF-declaration