Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3105.320
Kapcsolószekrény-fűtés

Állapot: 2026.11.24. (Forrás: www.rittal.com/hu-hu)

SK 3105.320 - Kapcsolószekrény-fűtés szellőztető nélkül

A relatív páratartalom szabályozására szolgáló kapcsolószekrény-fűtések megakadályozzák, hogy a hőmérséklet a harmatpont alá süllyedjen, és ezzel a kapcsolószekrényben kondenzvíz képződjön. Ezzel megakadályozhatók a korrózióból adódó vagy elektromos rövidzárlat miatti károk. Ventilátor nélküli kivitel. Tartós fűtési teljesítmény 10 - 150 W.

Jellemzők

Cikkszám	SK 3105.320
Termékleírás	A relatív páratartalom szabályozására szolgáló kapcsolószekrény-fűtések megakadályozzák, hogy a hőmérséklet a harmatpont alá süllyedjen, és ezzel a kapcsolószekrényben kondenzvíz képződjön. Ezzel megakadályozhatók a korrózióból adódó vagy elektromos rövidzárlat miatti károk.
Anyag	Alumínium, eloxált
Egységcsomag	PTC-fűtés Gyorscsatlakozó kapocs Rögzítési segédanyag
Megjegyzés	A kapcsolószekrényben a pontos hőmérséklet-szabályozáshoz termosztát alkalmazása ajánlott A részegységeken keletkező lecsapódás elkerüléséhez a fűtés szabályozásához a higrosztátot ajánljuk Nagyobb kapcsolószekrényekben az egyenletes hőeloszlás a legjobban több kisteljesítményű fűtőkészülék beszerelésével érhető el.

Jellemzők

Megjegyzés a cikkszámhoz	Alkalmazás -40 °C üzemi hőmérsékleten lehetséges. Külön kérésre gyártói nyilatkozat kapható. Egyedi feszültségű kivitel külön megrendelés alapján. Műszaki változtatások joga fenntartva.
Állandó fűtésteljesítmény 10 °C esetén	18 W - 20 W
Névleges üzemi feszültség	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Méret	Szélesség: 45 mm Magasság: 120 mm Mélység: 46 mm
Előtét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 2 A
IP védettség az IEC 60 529 szerint	IP 20
Védelmi osztály	II (védőszigetelt)
Üzemi hőmérséklettartomány	-33 °C...65 °C
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,2 kg
Bruttó tömeg	0,219 kg
Vámtarifaszám	85162999
ETIM 9	EC000737
ETIM 8	EC000737
ECLASS 8.0	27180710
Termékleírás	SK SZEKRÉNYFŰTÉS 20 W

Jóváhagyások

Jóváhagyások	CSA UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK