Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3433.040

Sínre szerelhető biztosító aljzatok

Állapot: 2026.11.26. (Forrás: www.rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3433.040 - Sínre szerelhető biztosító aljzatok

3-pólusú, 60 mm sínközéptávolsághoz.

Jellemzők

Cikkszám	SV 3433.040
Kivitel	Easy Connect
Anyag	Sínre szerelhető biztosítós elem: üvegszállal erősített termoplasztikus poliészter (PBT) Érintésvédelem: poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság Érintésvédelem: poliamid
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Csatlakozásra kész, előszerelt elem, érintésvédelmi burkolattal és külső csatlakozókapcsokkal
Megjegyzés	Sodrott eres vezetékek használata esetén érvéghüvelyeket kell alkalmazni
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	60 mm
Megjegyzés	Biztosítóbetétek alkalmazására a DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) szerint
Csatlakozás módja (elektromos)	Keretkapocs
Biztonsági betétek	D III-E 33 (illesztőcsavar)
Névleges szigetelési feszültség, Ui	690 V
Névleges áram max.	63 A
Névleges üzemi feszültség	690 V (DC) 690 V, 3~
Méret	Szélesség: 71 mm Magasság: 251 mm
Körvezetők csatlakozása	1,5 - 16 mm²
Megfelelő gyűjtősínekhez	Magasság: 5, 10 mm

Jellemzők

Pólusok száma	3-pólusú
Névleges üzemi feszültség (L1 + L2)	690 V (DC)
Névleges üzemi feszültség (L1 + L3)	690 V (DC)
Kör keresztmetszetű vezeték	1,5 - 16 mm²
Csomagolási egység	5 db
Nettó tömeg	2 kg
Bruttó tömeg	2,496 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,119
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC001644
ETIM 8	EC001644
ECLASS 8.0	27142120
Termékleírás	SV BIZT. ALJZAT, DIII-E33, EASY CONNECT

Jóváhagyások

Jóváhagyások	ABS DNV Lloyds Register
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat