Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

HD 4000.014

Higiénikus megoldások

Állapot: 2026.04.15. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

HD 4000.014 - Higiénikus megoldások Egyajtós HD kompakt kapcsolószekrény

Házmegoldás az élelmiszer- és élvezeti cikk ipar követelményeihez igazítva. A tető 30°-ban előrefelé lejt. A tömítés a kékes színezet miatt jól láthatóan megkülönböztethető.

Jellemzők

Cikkszám	HD 4000.014
Kivitel	Tető dőlésszög 30° előre
Anyag	Ház és ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304) Szerelőlap: acéllemez HD zárbetét: 1.4404 nemesacél (AISI 316L) Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek
Egységcsomag	Ház körben zárt Ajtó behelyezett tömítéssel Jobb ajtópánt, balra átállítható Szerelőlap
Méret	Szélesség: 760 mm Magasság elöl: 810 mm Magasság átul: 981 mm Mélység: 300 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	705 mm x 735 mm
Ajtó nyílásszög	125°
IK-kód	IK08
Alapanyag	Nemesacél
IP védettség az IEC 60 529 szerint	IP 66 IP X9

Jellemzők

Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 3 típus Type 3X Type 4 Type 4X 12-es típus Type 13
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	44,8 kg
Bruttó tömeg	45,5 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
Termékleírás	HD kompakt kapcsolószekrény, 1.4301, SzéMaMé: 760x810x300