Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# CP 6501.000

# CP 40 acél tartóprofil

Állapot: 2026.11.25. (Forrás: www.rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# CP 6501.000 - CP 40 acél tartóprofil zárt

Az összekötő elemekhez történő rögzítés 2 szorítócsavarral történik.

## Jellemzők

| | |
|---|---|
| Cikkszám | CP 6501.000 |
| Termékleírás | Az összekötő elemekhez történő rögzítés 2 szorítócsavarral történik. |
| Anyag | Acélcső porszórt |
| Szín | RAL 7035 |
| Egységcsomag | Tartóprofil |
| Átmérő | 48,3 mm |
| Hossz | 500 mm |
| Anyagvastagság | 4 mm |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 2,15 kg |
| Bruttó tömeg | 2,212 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 8 kg CO2 eq (Cat B) |
| Megjegyzés a PCF osztályhoz | B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján |
| Vámtarifaszám | 73269098 |
| ETIM 9 | EC000882 |
| ECLASS 8.0 | 27400556 |
| Termékleírás | CP 40 Tartóprofil, 500mm, RAL7035 |

## Jóváhagyások

| | |
|---|---|
| Magyarázatok | Gyártói nyilatkozat |