Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6501.120

CP 40 90°-os acél könyökcsatlakozó

Állapot: 2026.11.25. (Forrás: www.rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

CP 6501.120 - CP 40 90°-os acél könyökcsatlakozó 90 x 71 mm-es tartókar-csatlakozáshoz

A ház fix rögzítéséhez, 40-es tartókarrendszerhez.



Jellemzők

Cikkszám	CP 6501.120
Anyag	Cink présöntvény
Felület	Struktúralakk
Szín	RAL 7024
Forgatható/dönthető	Igen
Rotation angle/swivel area	kb. 305°, szorítókarral rögzíthető
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1,579 kg
Bruttó tömeg	1,584 kg
Vámtarifaszám	76169990
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Termékleírás	CP 40 Sarokelem, 90°-os

Jóváhagyások

Jóváhagyások

Magyarázatok	Gyártói nyilatkozat