Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

VX 7030.273

Ajtók VX IT-hoz

Állapot: 2026.02.11. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 7030.273 - Ajtók VX IT-hoz az automatikus ajtónyitáshoz (ADO)

VX IT üveg- és acélajtók szellőzőkkel, automatikus nyitási funkcióval riasztás esetén

Jellemzők

Cikkszám	VX 7030.273
Kivitel	Ablakok: egyrétegű, színezett biztonsági üveg Rugós csillapítás a fedélnyitáshoz Mágnesek a sapkák rögzítéséhez A csappantyúk nyitva vannak ha nincs feszültség acéllemez ajtóval egyrészes, szellőzőkopoltyúval Keret: acéllemez
Termékleírás	Integrált szellőzőkopoltyú az automatikus nyitási funkcióhoz riasztás vagy áramkimaradás esetére. Az automatikus ajtónyitó rendszer üvegajtója helyettesíti a VX IT standard ajtóját.

Jellemzők

Előnyei	CMC III rendszer távvezérlés lehetséges Nagy biztonság az egyrétegű, sötétített biztonsági üveg révén Nagy stabilitás a szellőzőnyílással kombinált ajtómerevítésnek köszönhetően A szellőzőnyílások csak 200 mm-re nyúlnak be a menekülési útvonalba A zárrendszer hozzáigazítására nincs szükség Az ajtók manuális nyitása nincs hatással a szellőzőnyílásokra Áramkimaradás esetén a légtelenítő sapkák automatikusan nyitnak
Műszaki adatok	A légtelenítő sapka mérete kifelé: 200 mm (nyitott állapotban) A mechanika mérete befelé: 52,5 mm Ajtónyitás: jobbos (egyrészes ajtóknál jobbosról balosra változtatható) Csatlakozókábel a zsanértól: 2,5 m
Működési elv	Vezérlés CMC III Door Control Modul (DCM, ajtóvezérlő modul) használatával Beépített függőleges szellőzőnyílások, amelyek vészhelyzetben és a hűtőrendszer kiesése vagy az oltóberendezés működésekor automatikusan mechanikusan kinyílnak A helyiség térfogatától és a hőmérséklettől függően a helyiség hőmérsékletét használja vészhűtésre, vagy az oltógáz közvetlenül az IT szekrényekbe áramolhat Mindig az ADO rendszer elülső és hátsó ajtóit kell használni
Anyag	Keret: acéllemez Ablakok: egyrétegű, színezett biztonsági üveg
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ajtó komfortfogantyúval profilfélhengeres zárbetéttel és 3524 E biztonsági zár
egyenáram esetén	0,78 A
Méret	Szélesség: 800 mm Magasság: 2.000 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint	IP 20 zárt szellőzőkopoltyúnál
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	42
Bruttó tömeg	46

Jellemzők

Vámtarifaszám	94039910
EAN	4028177925915
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27180101