Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9683.783

Tartókeret

Állapot: 2026.02.13. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

SV 9683.783 - Tartókeret soros beszerelési készülékekhez

Tartókar készlet soros beszerelési készülékek (pl. MCB-k) befogadásához.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9683.783
Termékleírás	Tartókeret készlet a DIN sínes rögzítésű készülékek (pl. MCB-k) beépítéséhez. A tartósín rögzítése két szerelő szögidommal történik a funkcionális tér oldalfalára. A takarást recézett fejű csavarokkal kell a tartókeretre rögzíteni. Funkcionális tér osztókkal, rész szerelőlapokkal és oldalfalmodulokkal a Forma 2, 3 vagy 4 szerinti belső kialakítást tesznek lehetővé.
Anyag	Tartókeret: acéllemez, horganyzott, 1,5 mm Burkolat: acéllemez, festett, 1,5 mm
Egységcsomag	Tartósínek 2 szerelő-szögidom 1 burkolat kitöréssel Rögzítési segédanyagokkal együtt
Funkcionális tér magasság	300 mm
Használható	Szélesség: = 800 mm
17,5 mm-es osztási egységek száma	2 x 36
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	4
Bruttó tömeg	4.3
PCF/VE (Cradle to Gate)	16,4 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	39269097
EAN	4028177937338
ETIM 9	EC002270

Jellemzők

ECLASS 8.0	27400613

Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat UK