Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

AE 1114.500

Armadietti compatti AE

Stato: 8/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

AE 1114.500 - Armadietti compatti AE

Contenitore con porta in lamiera d'acciaio verniciata con piastra di montaggio e flangia sul fondo.

Caratteristiche

Codice prodotto	AE 1114.500
Materiale	Contenitore: lamiera d'acciaio Porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Superficie	Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata Piastra di montaggio: zincata
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore chiuso su tutti i lati, con porta/e incernierata/e Flangia/flange sul fondo del contenitore Piastra di montaggio Chiusura: doppio pettine 3 mm Sistema di chiusura su 3 punti
Grado di protezione NEMA	NEMA 12
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 55
Codice IK	IK08
Dimensioni	Larghezza: 1.000 mm Altezza: 1.400 mm Profondità: 300 mm
Spessore porta	2 mm
Spessore contenitore	1,5 mm
Spessore piastra di montaggio	3 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)	940 mm x 1.355 mm
Numero di porte	2

Caratteristiche

Chiusura	Esecuzione della chiusura: Sistema di chiusura su 3 punti Numero di chiusure: 1 Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
Flangia	Grandezza: 4 Quantità: 2
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	1 pz.
Peso netto	87.4
Peso lordo	92
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177252400
E-Number Sweden	E3404621
ECLASS 8.0	27180101

Approvazioni

Approvazioni	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK