Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# AX 2261.565

# Armadi compatti da parete AX in 3 parti

Stato: 28/11/2026 (Fonte: www.rittal.com/it-it)

# AX 2261.565 - Armadi compatti da parete AX in 3 parti con filtro di uscita Blue e+

La soluzione di fornitura dei contenitori a parete AX in 3 parti riduce la complessità e aumenta la flessibilità. Grazie al sistema modulare AX/VX, gli armadi sono adatti a diverse applicazioni. La struttura in tre parti garantisce un facile accesso.





## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | AX 2261.565 |
| Esecuzione | Contenitori da parete IT |
| Materiale | Struttura a parete e parte incernierata: lamiera d'acciaio, 1,5 mm<br>Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm |
| Superficie | Verniciatura a polvere |
| Colore | Struttura a parete e parte incernierata: RAL 7035<br>Porta trasparente: RAL 7035/7015 (grigio ardesia) |
| Parti incluse nella fornitura | Struttura a parete: Flangia di copertura, cieca, superiore e inferiore<br>Telaio con reticolo di fissaggio con passo da 25 mm sulla struttura frontale e posteriore, 2 profilati portanti 19" anteriori, installazione fissa<br>Porta trasparente Design<br>Chiusura porta trasparente : chiusura di sicurezza 3524 E<br>Chiusura parte centrale: doppio pettine da 3 mm<br>2 filtri di uscita Blue e+ 3238.300 (forniti sciolti)<br>Maniglia Comfort Mini |
| Unità di altezza | 15 HE |

# Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Dimensioni | Larghezza: 600 mm<br>Altezza: 745 mm<br>Profondità: 673 mm |
| Profondità di installazione | 620 mm |
| Dimensioni utili per il montaggio | Larghezza utile: 502 mm<br>Altezza utile: 684 mm |
| Profondità parte incernierata | 516 mm |
| Profondità della struttura a parete | 135 mm |
| Numero di chiusure | 1 |
| Codice IK | IK08 |
| Capacità di carico statico della parte incernierata | 750 N |
| Capacità di carico statico della parete | 250 N |
| Materiale di base | Lamiera d'acciaio |
| Chiusura | Esecuzione della chiusura: Maniglia Comfort Mini<br>Inserto di chiusura: Inserto di sicurezza, chiusura a chiave n. 3524 E. |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | IP 54 in combinazione con flangia cieca superiore e inferiore |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 45 kg |
| Peso lordo | 45,5 kg |
| Codice tariffa doganale | 94032080 |
| Descrizione prodotto | AX Armadio 19" in 3 parti, con filtro di uscita Blue e+, LxAxP: 600x745x673 mm, 15 HE, parte a parete con piastra a flangia cieca in alto e in basso, con mini maniglia Comfort |

# Approvazioni

# Approvazioni

| | |
|---|---|
| Approvazioni | UL + C-UL (listed) |
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità |