Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# SZ 2411.821

# Bocchettoni pressacavi

Stato: 13/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

# SZ 2411.821 - Bocchettoni pressacavi

Le lamelle integrate garantiscono un serraggio sicuro e una limitazione della trazione dei cavi uniforme ed efficace.

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | SZ 2411.821 |
| Vantaggi | Bocchettoni e controdadi sono forniti in un'unica confezione per rendere più semplice la procedura d'ordine e lo stoccaggio.<br>Lamelle per il serraggio uniforme e la limitazione della trazione dei cavi |
| Materiale | Ottone<br>Guarnizione: CR/NBR |
| Superficie | Nichelata |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 68 (5 bar, 30 min) |
| Dimensioni | Altezza: 26 mm |
| Filettatura | M20 x 1,5 |
| Lunghezza filettatura | 8 mm |
| Diametro min. cavo | 6 mm |
| Diametro cavi max | 12 mm |
| Range temperatura di esercizio | -40 °C...100 °C |
| torque | 8 Nm |
| Passo | 22 mm |
| Dimensioni | Filettatura: M20 x 1,5<br>Lunghezza filettatura: 8 mm |
| Type rating secondo UL 50E | Type 1<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12<br>Type 13 |

# Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Confezione | 10 pz. |
| Peso netto | 0.33 |
| Peso lordo | 0.342 |
| Codice tariffa doganale | 74198090 |
| EAN | 4028177810075 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |

# Approvazioni

| | |
|---|---|
| Approvazioni | UL + C-UL (listed)<br>VDE |
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità<br>Dichiarazione di conformità UK |